


**Zadná stena z dierovaného plechu, Výška 481 mm, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	929650 1500
GTIN	4062406118631
Trieda položky	92W

**Popis****Prevedenie:**

Stojan z ocelového plechu 40 × 40 mm na priskrutkovanie na pracovné dosky. Stena z perforovaného ocelového plechu medzi nimi.

**Povrchová úprava farby:**

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Výrobky z oblasti montáže nosného stĺpika nie je možné zavesiť do dierovanej steny.

**Technický opis**

vhodné pre typ	1500 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Výška	481 mm
Šírka	1420 mm
Hĺbka	25 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm

Druh produktu

Dierovaná stena