


**Zadná stena z dierovaného plechu, Výška 481 mm, vhodné pre typ: 1250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	929650 1250
GTIN	4062406118655
Trieda položky	92W

Popis**Prevedenie:**

Stojan z ocelového plechu 40 × 40 mm na priskrutkovanie na pracovné dosky. Stena z perforovaného ocelového plechu medzi nimi.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Výrobky z oblasti montáže nosného stĺpika nie je možné zavesiť do dierovanej steny.

Technický opis

Hĺbka	25 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Výška	481 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Atribút Názov produktu	Výška 481 mm
Druh produktu	Dierovaná stena

