


HOLEX**Zadná stena z dierovaného plechu, Výška 962 mm, vhodné pre typ: 1500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	929651 1500
GTIN	4062406118679
Trieda položky	92W

Popis**Prevedenie:**

Stojan z ocelového plechu 40 × 40 mm na priskrutkovanie na pracovné dosky. Stena z perforovaného ocelového plechu medzi nimi.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Výrobky z oblasti montáže nosného stĺpika nie je možné zavesiť do dierovanej steny.

Technický opis

Hĺbka	25 mm
vhodné pre typ	1500 mm
Dierovaná stena Prevedenie	jednostranná
Šírka	1420 mm
Výška	962 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z ocelových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Atribút Názov produktu	Výška 962 mm
Druh produktu	Dierovaná stena