

HOLEX**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: G1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 540750 G1225 |
| GTIN | 4045197723642 |
| Trieda položky | 52D |

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar zašpicateného oblúka** (SPG).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný |
| Druh ozubenia | krížové brity |
| Popis tvaru | zašpicatený oblúk |
| Tvar | G1225 |
| Ø hlavy | 12 mm |
| Ozubenie skratka | Z7 |
| Celková dĺžka | 70 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| Dĺžka hlavy | 25 mm |
| Rezný materiál | HM |

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienenene vhodný | | |
| Ti | podmienenene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |