

HOLEX**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A1625****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540750 A1625
GTIN	4045197723406
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Druh ozubenia	krížové brity
Celková dĺžka	70 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Tvar	A1625
Ozubenie skratka	Z7
Ø hlavy	16 mm
Popis tvaru	valec bez celného ozubenia
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		