

**HOLEX****Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: F0618****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540750 F0618
GTIN	4045197723666
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**HOLEX** frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Ø hlavy	6 mm
Druh ozubenia	krížové brity
Ozubenie skratka	Z7
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Celková dĺžka	50 mm
Tvar	F0618
Popis tvaru	gulatý oblúk
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	18 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		