

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 34cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659933 34
GTIN	4013288179012
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

**Rukoväť Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou stupnice mikrometra rukou (prípadne od veľ. 600 pomocou pomocného náradia alebo vidlicového kľúča SW17).

**Funkcia:**

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornenie:**

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	34 cNm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Ukazovateľ	analogová

Hmotnosť	122 g
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Členenie stupnice 1 dielik =	1,5 cNm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,34 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 34 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Údaje protokolovateľné	nie
Merací proces	Krútiaci moment
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Meracia technika	mechanický
Kalibrácia	O1
Celková dĺžka L	142 mm
Označenie výrobcu	7400
Druh produktu	Momentový skrutkovač