



Momentový skrutkovač bez stupnice, Maximálny uťahovací moment: 34cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659934 34
GTIN	4013288179395
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.**

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Vol'nobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

Údaje protokolovateľné	nie
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 34 cNm
Hmotnosť	122 g
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy

Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
nastavený ťahovací moment	0,1 Nm
Celková dĺžka L	133 mm
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,34 Nm
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Meracia technika	mechanický
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Maximálny ťahovací moment	34 cNm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Merací proces	Krútiaci moment
Spätná väzba	s vypínaním
Označenie výrobcu	7400 pre-set, 89 mm
Druh produktu	Momentový skrutkovač