



Momentový skrutkovač bez stupnice, ESD, Maximálny uťahovací moment: 34cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659954 34
GTIN	4013288179210
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.** Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

Maximálny uťahovací moment	34 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,34 Nm
Údaje protokolovateľné	nie
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 34 cNm
Meracia technika	mechanický
Hmotnosť	122 g
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba	s vypínaním
Celková dĺžka L	133 mm
nastavený uťahovací moment	0,1 Nm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Norma	DIN EN ISO 6789
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Uchytenie bitu	F 6,3
Uchytenie bitu	D 6,3
Označenie výrobcu	7400 ESD pre-set, 89 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač