

HOLEX**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: A0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540750 A0820
GTIN	4045197723376
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Celková dĺžka	64 mm
Tvar	A0820
Popis tvaru	valec bez celného ozubenia
Ozubenie skratka	Z7
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Druh ozubenia	krížové brity
Ø hlavy	8 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	19 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		