


**Presný prístroj na meranie vnútorných profilov KT, Rozsah merania: 12-22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	435125 12-22
GTIN	2050001051042
Trieda položky	46D

Popis**Prevedenie:**

Dvojbodový porovnávací merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk**. Na meranie vnútorných profilov a ozubení, vrúbových ozubení a profilov drážkovaného náboja. Vysoká presnosť a spoľahlivosť vďaka presmerovaniu segmentov po dráhe s dotykovými čapmi. Prekrytie veľkej oblasti merania pomocou vymeniteľných meracích nastavcov. Na uchytenie guľôčkových nastavcov sú meracie nastavce vybavené vnútorným závitom. Gule HM guľôčkových nastavcov už uvádzajú $\varnothing 0,5\text{mm}$ v odstupňovaní po 0,001 mm (tolerancia < 2 μm).

Rozsah balenia:

Držiak prístroja s dotykovým čapom a meracími nastavcami, bez guľôčkových nastavcov a ukazovateľa.

Zvláštne príslušenstvo:

Guľôčkové nastavce s TK guľôčkami, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavostranným chodom 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer 434322.

Upozornenie:

Vyhotovenie ako merací trň na bezpečné a rýchle meranie bez kývania na vyžiadanie.

Technický opis

Počet meracích kotúčov	1
Hĺbka merania	102 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 μm

Rozsah merania	12 - 22 mm
Počet meracích čapov	11
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Príslušenstvo

Indukčný presný úchýlkomer Extrames Typ 2001	434670 2001
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Presný odchýlkomer \pm rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5