

Koken**Nástrčný klúč IMPACT 6-hran, 3/8 Surface Drive, Rozmer cez steny: 8mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	650130 8
GTIN	34991644317937
Trieda položky	63R

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S pričným otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorň štvorhran podľa DIN 3121.

Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Profil Surface Drive zachytí skrutky na bokoch a chráni citlivé rohy. Spoľahlivo sa zabráni uviaznutiu vložiek na skrutkách.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Technický opis

Ø na strane výstupu	13,3 mm
Rozmer cez steny	8 mm
Dĺžka	32 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč Surfacedrive

vhodné pre používanie stroja

áno

Druh produktu

Vložka nástrčného kľúča