

Garant**Skrutkovací hrot pre Pozidriv, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 3/25mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 675115 3/25 |
| GTIN | 4062406118921 |
| Trieda položky | 61F |

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutí v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou, **kalené**. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrútkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Veľkosť krížovej drážky | 3 |
| Celková dĺžka | 25 mm |
| Bit-šesthranná stopka | C 6,3 |
| Norma | DIN ISO 1173 |
| Výstupný profil | Skrutkovač Pozidriv |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

