

**Garant****Bit pre Phillips, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou, Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka: 2/25mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	675105 2/25
GTIN	4062406118082
Trieda položky	61F

## Popis

**Prevedenie:**

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000 – 675050.

S torznou zónou, **kalené**. Torzná zóna znižuje silové špičky pri skrútkovaní. Tým sa chráni profil skrutky a predlžuje sa jej životnosť (okrem veľkosti TX40).

**Použitie:**

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, **kalená**.

## Technický opis

Celková dĺžka	25 mm
Bit-šesthranná stopka	C 6,3
Veľkosť krížovej drážky	2
Norma	DIN ISO 1173
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Farebné kódovanie	áno
Druh produktu	Bitový nástroj

