

Garant GRIDLINE

Environmentálna skrinka s Krídlové dvere s priezorom, Výška mm / počet záchytných nádrží: 2000/4**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	980093 2000/4
GTIN	4062406118891
Trieda položky	91U

Popis**Prevedenie:**

Dvere z boku opatrené vetracími štrbinami, uzatvárateľné posuvnou rukoväťou pomocou **cylindrického zámku**. Pozinkovaný zberný zásobník zvarovaný podľa **StawaR** ako odolný voči tekutinám. Nosnosť 100 kg. Výškové nastavenie možné v rasti 25 mm. Zberný objem 20 litrov (20 mm pod okrajom zásobníka).

Použitie:

Bezpečné a správne skladovanie pesticídov, toxických a vodu znečisťujúcich chemikálií v pracovných priestoroch.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Povrchová úprava farby:

Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou**.

Upozornenie:

Skríňa nie je vhodná na skladovanie zápalných kvapalín! Skladovanie podľa WHG § 19. Zásobníky podľa ÜHP v súlade so zoznamom stavebných predpisov podľa StawaR (smernice pre ocelové zásobníky).

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1000 mm
Úžitková výška	1860 mm
Výška	2000 mm
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	krídlové dvere s priezorom a malými vetracími otvormi
Hmotnosť	135 kg
Počet záchytných nádrží	4
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Environmentálna skrinka

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Záchytná vaňa Šírka skrine / priehradky 1000	980096 1000