

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Držiak ISO-kód	DCLNR/L 4040S19
Funkčná šírka L ₄	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Čelusť, skrutka, pružina	259035 1
Podložka	259031 18
Dĺžka hlavy L ₁	45 mm
Skrutka pre podložku	259025 13
Veľkosť doštičiek	19 mm
Veľkosť stopky	40 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Druh produktu

Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Skrutka pre podložku 10-dielne Typ 2	259026 2
Podložka Typ 18	259031 18
Podložka Typ 36	259031 36
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500