

**Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: M0311****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 546910 M0311 |
| GTIN | 4045197724342 |
| Trieda položky | 52D |

Popis**Prevedenie:**

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Druh ozubenia | krížové brity |
| Celková dĺžka | 38 mm |
| Ozubenie skratka | Z7 |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný |
| \varnothing hlavy | 3 mm |
| Popis tvaru | špicatý kužel |
| Tvar | M0311 |
| \varnothing stopky | 3 mm |
| Dĺžka hlavy | 11 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Ocel' < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel' < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel' < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |