

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	PCLNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Funkčná šírka L ₄	50 mm
Klinok	259015 1
Veľkosť doštičiek	19 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Veľkosť stopky	40 mm
Súprava pružín	259044 1
Dĺžka hlavy L ₁	45 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Podložka	259031 17
Skrutka klinku	259018 1
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Podložka Typ 16	259031 16
Skrutka klinku Typ 1	259018 1
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Podložka Typ 36	259031 36
Klinok Typ 13	259015 13
Klinok Typ 1	259015 1
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 1	259047 1
Súprava pružín10-dielne Typ 1	259044 1