

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Trieda položky	21T

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Súprava pružín	259044 1
Klinok	259015 1
Skrutka klinku	259018 1
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Celková dĺžka L	250 mm
Dĺžka hlavy L ₁	48 mm
Veľkosť stopky	40 mm
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 4040S19
Podložka	259031 17
Funkčná šírka L ₄	35 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 1	259047 1
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Skrutka klinku Typ 1	259018 1
Klinok Typ 13	259015 13
Klinok Typ 1	259015 1
Podložka Typ 16	259031 16
Súprava pružín10-dielne Typ 1	259044 1
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Podložka Typ 36	259031 36