

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Trieda položky	21T

Technický opis

Funkčná šírka L ₄	35 mm
Veľkosť stopky	40 mm
Klinok	259015 1
Skrutka klinku	259018 1
Súprava pružín	259044 1
Dĺžka hlavy L ₁	48 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Držiak ISO-kód	PCBNR/L 4040S19
Celková dĺžka L	250 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Podložka	259031 17
Veľkosť doštičiek	19 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 16	259031 16
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 1	259047 1
Podložka Typ 36	259031 36
Skrutka klinku Typ 13	259018 13
Klinok Typ 1	259015 1
Súprava pružín10-dielne Typ 1	259044 1
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Skrutka klinku Typ 1	259018 1
Klinok Typ 13	259015 13