

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Velkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka klinku	259018 1
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	50 mm
Podložka	259031 17
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1906..
Velkosť stopky	40 mm
Klinok	259015 1
Velkosť doštičiek	19 mm
Držiak ISO-kód	PCKNR/L 4040S19
Celková dĺžka L	250 mm
Súprava pružín	259044 1
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	45 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Podložka Typ 16	259031 16
Klinok Typ 1	259015 1
Klinok Typ 13	259015 13
Súprava pružín10-dielne Typ 7	259044 7
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 1	259047 1
Súprava pružín10-dielne Typ 1	259044 1
Skrutka klinku Typ 1	259018 1
Podložka Typ 36	259031 36
Skrutka klinku Typ 13	259018 13