

Garant GRIDLINE

**Pracovná stanica eLevel+ so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920024 2000
GTIN	4062406119560
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel+** s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

**Zdvíhací stĺpik** z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

**Bočná a zadná stena** v svetlosivej farbe RAL 7035 **s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

**Upozornenie:**

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

**Technický opis**

Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
---	-----

Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Hĺbka	800 mm
Hmotnosť	105 kg
Materiál pracovná doska	Eterlux
Séria	Pracovná stanica
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Model	eLevel+
Šírka	2000 mm
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Hrúbka obloženia	2,7 mm
Princíp prestavenia výšky	iba s pracovnou doskou
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá
Výška so zadnou stenou	1000 mm
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Menovité napätie	250 V
Typ zástrčky Vstup	F
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5	927620 500/5
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5	927315 500/5
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927300 400/4
Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
Strižný plech pre pracovnú stanicu Vhodné pre hĺbku pracovnej stanice 800	920350 800
Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3	927315 500/3
Držiak na PC Typ M	928753 M
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4	927315 500/4
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2

927300 300/2