

Garant GRIDLINE

Pracovní stanica mLevel s tmavosivou doskou Eluplan, Dĺžka: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920002 1500
GTIN	4062406119300
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Workstation mLevel, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rastrí 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 s **práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

Technický opis

Hĺbka	800 mm
Hrúbka obloženia	2 mm
Model	mLevel
Šírka	1500 mm
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Séria	Pracovní stanica
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm

Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Hmotnosť	70 kg
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Odkladacia polica, úžitková hĺbka 810 mm vhodné pre typ 1500	920211 1500
Kanban základný rám premLevel a eLevel+ Hĺbka 400	920201 400
Pár valčekových pásov Typ 1	920212 1
	927315 500/4

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine
v mm / počet zásuviek 500/4

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
---	--------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
---	--------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4
---	--------------

Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
-------------------------	------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
---	--------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
---	--------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
---	--------------

Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
----------------------------------	------------

Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
-------------------------	------------

Držiak na PC Typ M	928753 M
--------------------	----------

Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
-----------------------------	------------

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3
---	--------------

Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
-----------------------------	----------

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
---	--------------

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
---	--------------

Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
-------------------------	------------

Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
--------------------------	-------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5	927620 500/5
--	--------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5	927315 500/5
---	--------------

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927300 400/4
---	--------------

Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3	927315 500/3
---	--------------