

Garant GRIDLINE

**Pracovná stanica mLevel so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920004 2000
GTIN	4062406119447
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation mLevel**, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rasti 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

**Zdvíhací stĺpik** z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

**Bočná a zadná stena** v svetlosivej farbe RAL 7035 **s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

**Technický opis**

Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Model	mLevel
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Hmotnosť	80 kg
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie

Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Hrúbka obloženia	2,7 mm
Séria	Pracovná stanica
Materiál pracovná doska	Eterlux
Šírka	2000 mm
Hĺbka	800 mm
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
Držiak na PC Typ M	928753 M
Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5	927620 500/5
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3

Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3	927300 400/3
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4	927315 500/4
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5	927315 500/5
Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927300 400/4
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3	927315 500/3