

Garant GRIDLINE

**Pracovní stanica eLevel+ s tmavosivou doskou Eluplan, Dĺžka: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920022 1500
GTIN	4062406119522
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

**Workstation eLevel+** s elektricky plynulo nastaviteľnou výškou. Nastavenie výšky pomocou elektronického ovládacieho panela. Ovládací panel s displejom a pamäťovou funkciou. Aktivovaním sa prispôsobí výška celého pracoviska.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

**Zdvíhací stĺpik** z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

**Bočná a zadná stena** v svetlosivej farbe RAL 7035 **s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

**Upozornenie:**

- **Pri montáži skriniek s cieľom ich priskrutkovania pod pracovnú dosku upozorňujeme, že ich maximálna výška nesmie presiahnuť 500 mm.**
- **Upozornenie: pri montáži v radoch použite rohové plechy č. 920350 (nebezpečenstvo pomliaždenia).**

Veľkosti s .../2 sú inštalované s alternatívnou zdvíhacou jednotkou. Technické údaje sú podobné ako pri predchádzajúcich zdvíhacích jednotkách, menšie odchýlky. Ovládací panel je pre tieto veľkosti vizuálne odlišný, ale funkčne rovnaký.

**Technický opis**

Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	áno
---	-----

Hrúbka obloženia	2 mm
Princíp prestavenia výšky	iba s pracovnou doskou
Hmotnosť	90 kg
Hĺbka	800 mm
Hĺbka pracovnej dosky	700 mm
Materiál pracovná doska	Eluplan
Šírka	1500 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	700 - 1000 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	áno
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Séria	Pracovná stanica
Výška so zadnou stenou	1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Model	eLevel+
Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Typ zástrčky Vstup	F
Menovité napätie	250 V
Prestavenie výšky Pracovisko	700-1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Druh produktu	Pracovný stôl
---------------	---------------

## Príslušenstvo

Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5	927600 500/5
Nosné stĺpiky Výška 962	928010 962
Multifix vhodné pre typ 300	928201 300
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927600 400/4
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4	927315 400/4
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927600 300/3
Nosné stĺpiky Výška 481	928010 481
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5	927315 500/5
Skrinka na počítač 16G Výška 500	927335 500
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927300 300/2
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4	927315 500/4
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2	927600 300/2
Strižný plech pre pracovnú stanicu Vhodné pre hĺbku pracovnej stanice 800	920350 800
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3	927300 300/3
Nosné stĺpiky Výška 200	928010 200
Nosné stĺpiky Výška 1362	928010 1362
Držiak na PC Typ M	928753 M
Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3	927315 500/3
Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4	927300 400/4
Zásuvka na klávesnicu Typ 1	927341 1
Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1	927600 200/1

Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu  
skrine / počet zásuviek 500/5

927620 500/5

Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3

927300 400/3