

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel so světlou deskou Eterlux, Délka: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 920004 1000 |
| GTIN | 4062406119423 |
| Trieda položky | 91P |

Popis**Prevedenie:**

Workstation mLevel, pracovisko, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám. Klasické manuálne nastavenie výšky v rasti 25 mm pomocou nožnej časti s upevňovacími skrutkami sa nastaví celé pracovisko. Stupnica presnej pracovnej výšky na vnútornej strane stola pre jednoduchú obsluhu.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016, **nie je konfigurovateľná.**

Zdvíhací stĺpik z eloxovaného hliníka, **nie je konfigurovateľný.**

Bočná a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035 **s práškovou povrchovou úpravou, konfigurovateľná.**

Technický opis

| | |
|------------------------------|---|
| Hrúbka obloženia | 2,7 mm |
| Princíp prestavenia výšky | celá konštrukcia |
| Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá |
| Pracovní doska Povrch | potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu |
| Séria | Pracovní stanice |
| Materiál pracovní doska | Eterlux |
| Hrúbka pracovnej dosky | 40 mm |

| | |
|---|--|
| Dĺžka pracovnej dosky | 1000 mm |
| Prestavenie výšky bezúrovňové | nie |
| Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | nie |
| Hmotnosť | 60 kg |
| Šírka | 1000 mm |
| Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 750 - 1000 mm |
| Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm |
| Obloženie Pracovná doska | Eterlux (melamín/fenolová živica) |
| Model | mLevel |
| Hĺbka | 800 mm |
| Prestavenie výšky Pracovisko | 750-1000 mm |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg |
| Prevedenie Prestavenie výšky | mechanický |
| Hrúbka platne | 40 mm |
| Vyrovnávanie výšky | 25 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|--|-------------|
| Kanban základný rám premLevel a eLevel+ Hĺbka 400 | 920201 400 |
| Pár valčekových pásov Typ 1 | 920212 1 |
| Odkladacia polica, úžitková hĺbka 810 mm vhodné pre typ 1000 | 920211 1000 |
| Multifix vhodné pre typ 300 | 928201 300 |
| Nosné stĺpiky Výška 962 | 928010 962 |

| | |
|--|--------------|
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3 | 927600 300/3 |
| Držiak na PC Typ M | 928753 M |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4 | 927300 400/4 |
| Pojazdný kontajner so zásuvkami 24G Výška korpusu skrine / počet zásuviek 500/5 | 927620 500/5 |
| Nosné stĺpiky Výška 200 | 928010 200 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 200/1 | 927600 200/1 |
| Skrinka na počítač 16G Výška 500 | 927335 500 |
| Zásuvka na klávesnicu Typ 1 | 927341 1 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2 | 927600 300/2 |
| Nosné stĺpiky Výška 481 | 928010 481 |
| Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 400/4 | 927315 400/4 |
| Nosné stĺpiky Výška 1362 | 928010 1362 |
| Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/5 | 927315 500/5 |
| Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/3 | 927315 500/3 |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/3 | 927300 300/3 |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/3 | 927300 400/3 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 400/4 | 927600 400/4 |
| Kontajner 16G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 300/2 | 927300 300/2 |
| Pojazdný kontajner so zásuvkami 16G Výška korpusu skrine v mm / počet zásuviek 500/4 | 927315 500/4 |
| Kontajner 24G so zásuvkami Výška / počet zásuviek 500/5 | 927600 500/5 |