

Garant GRIDLINE

**Rohové pracovisko s podstavcom so svetlou doskou Eterlux, Dĺžka pracovnej dosky: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920102 1000
GTIN	4062406119584
Trieda položky	91P

**Popis****Prevedenie:**

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Nastavenie výšky v krokoch po 25 mm pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. So základným rámom z ocelového plechu a štvorcovej rúrky, nosnosť **250 kg**.

**Vhodné pre:**

Pracovná stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nie je možné elektrické nastavenie výšky rohovej pracovnej stanice.

**Povrchová úprava farby:**

**Podnož** v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), **bočné a zadné steny** v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Pri kombinovaní rohovej pracovnej stanice s Workstation eLevel alebo eLevel+ sú na pracovných staniciach povinné strižné plechy.

**Technický opis**

Farba Povrch pracovnej dosky	svetlosivá
Hĺbka	800 mm
Šírka	1100 mm

Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Hrúbka obloženia	2,7 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Obloženie Pracovná doska	Eterlux (melamín/fenolová živica)
Pracovná doska Povrch	potah je veľmi odolný proti poškrabaniu a teplu
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Vybíhajúci na hĺbku dosky	700 mm
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté materiálom Eterlux
Hmotnosť	80 kg
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Séria	Pracovná stanica
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnávanie výšky	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko