

Garant GRIDLINE

Rohové pracovisko s podstavcom s tmavosivou doskou Eluplan, Dĺžka pracovnej dosky: 1000mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	920101 1000
GTIN	4062406119577
Trieda položky	91P

Popis

Prevedenie:

Rohová pracovná stanica pre pracovisko. Nastavenie výšky v krokoch po 25 mm pomocou podstavca s upevňovacími skrutkami. So základným rámom z ocelového plechu a štvorcovej rúrky, nosnosť **250 kg**.

Vhodné pre:

Pracovná stanica mLevel, eLevel, eLevel+. Nie je možné elektrické nastavenie výšky rohovej pracovnej stanice.

Povrchová úprava farby:

Podnož v antracitovej farbe RAL 7016 (nie je konfigurovateľná), **bočné a zadné steny** v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Pri kombinovaní rohovej pracovnej stanice s Workstation eLevel alebo eLevel+ sú na pracovných staniciach povinné strižné plechy.

Technický opis

Hrúbka pracovnej dosky	40 mm
Farba Povrch pracovnej dosky	tmavosivá
Hmotnosť	80 kg

Hĺbka	800 mm
Séria	Pracovná stanica
Hrúbka obloženia	2 mm
Princíp prestavenia výšky	celá konštrukcia
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou	nie
Vybiehajúci na hĺbku dosky	700 mm
Materiál pracovná doska	drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Prestavenie výšky bezúrovňové	nie
Pracovná doska Povrch	antistatický potah, veľmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Šírka	1100 mm
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do	750 - 1000 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1000 mm
Obloženie Pracovná doska	Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hĺbka pracovnej dosky	1000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky Pracovisko	750-1000 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	250 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	mechanický
Hrúbka platne	40 mm
Vyrovnanie výšky	25 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracovisko

