

ALLURIS

Manuálne skúšobná stanica FMT-220 s ručným kolesom, Typ: 1000-600**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478996 1000-600
GTIN	4260244680970
Trieda položky	47F

Popis**Prevedenie:**

- **Robustná konštrukcia z hliníka/nerezovej ocele s nosnosťou do 2500 N s prídavnou vodiacou lištou.**
- **Dokonalé vedenie pri meraní tlakovej a ťahovej sily vďaka prídavnej lineárnej jednotke.**
- **Presné polohovanie pomocou výškovo nastaviteľného zdvíhacieho zariadenia vretena s ručným kolieskom.**
- **Stolová doska s možnosťami montáže upínacích zariadení alebo drážkovaných dosiek.**
- **Veľmi flexibilná montážna doska pre digitálne silomery.**
- **Bočné ručné koliesko možno nahradiť motorovou jednotkou.**

Použitie:

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

Rozsah balenia:

Vertikálny skúšobný stojan s ručným pohonom kolies, vrátane montážnych dielov pre silomer a návodu na obsluhu (silomer sa musí objednať samostatne).

Zvláštne príslušenstvo:

Digitálne silomery č. 478980 – 478987. Dovybavenie motorových vlastností. Drážkové dosky v tvare T, vrátane 4 posuvných blokov v tvare T FMT-937 na vyžiadanie.

Technický opis

Výška	960 mm
Šírka	200 mm
Dĺžka	280 mm
Pripojenie Upínadlo	M6
Hĺbka skúšobného priestoru	120 mm
Posuv (maximálny zdvih)	120 mm
Výška skúšobného priestoru	600 mm
maximálny rozsah použitia	1000 N
Posuv (na otočku)	1 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Skúšobné zariadenie

Príslušenstvo

Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 1000	478983 1000
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 1000	478985 1000
Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) Rozsah merania 100	478980 100
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 5	478985 5
Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 50	478987 50
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 100	478983 100
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 50	478983 50
Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 5	478987 5
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 500	478983 500
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 50	478985 50
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 500	478985 500
	478987 1000

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania
1000

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania
500

478987 500

Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) Rozsah merania 500

478980 500

Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania
100

478985 100

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania
100

478987 100