

## ALLURIS

**Manuálne skúšobná stanica FMT-220 s ručným kolesom, Typ: 2500-600****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	478996 2500-600
GTIN	4260244680987
Trieda položky	47F

**Popis****Prevedenie:**

- **Robustná konštrukcia z hliníka/nerezovej ocele s nosnosťou do 2500 N s prídavnou vodiacou lištou.**
- **Dokonalé vedenie pri meraní tlakovej a ťahovej sily vďaka prídavnej lineárnej jednotke.**
- **Presné polohovanie pomocou výškovo nastaviteľného zdvíhacieho zariadenia vretena s ručným kolieskom.**
- **Stolová doska s možnosťami montáže upínacích zariadení alebo drážkovaných dosiek.**
- **Veľmi flexibilná montážna doska pre digitálne silomery.**
- **Bočné ručné koliesko možno nahradiť motorovou jednotkou.**

**Použitie:**

Na jednoduché testy materiálu, komponentov a súčiastok, ktoré nie sú závislé od rýchlosti, pri zabezpečovaní kvality alebo vo výrobe.

**Rozsah balenia:**

Vertikálny skúšobný stojan s ručným pohonom kolies, vrátane montážnych dielov pre silomer a návodu na obsluhu (silomer sa musí objednať samostatne).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Digitálne silomery č. 478980 – 478987. Dovybavenie motorových vlastností. Drážkové dosky v tvare T, vrátane 4 posuvných blokov v tvare T FMT-937 na vyžiadanie.

## Technický opis

Šírka	200 mm
Výška	960 mm
Dĺžka	280 mm
maximálny rozsah použitia	2500 N
Pripojenie Upínadlo	M6
Hĺbka skúšobného priestoru	120 mm
Výška skúšobného priestoru	600 mm
Posuv (na otočku)	1 mm
Posuv (maximálny zdvih)	120 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Skúšobné zariadenie

## Príslušenstvo

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 50	478987 50
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 1000	478985 1000
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 500	478983 500
Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 5	478987 5
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 50	478983 50
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 100	478983 100
Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 2500	478983 2500
Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 1000	478987 1000
Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 2500	478987 2500
Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 100	478985 100
	478985 2500

Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 2500

Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) Rozsah merania 500

478980 500

Digitálny špičkový silomer FMI-B20 Rozsah merania 1000

478983 1000

Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 50

478985 50

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 100

478987 100

Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 5

478985 5

Digitálny silomer FMI-S10 (solárny) Rozsah merania 100

478980 100

Digitálny presný silomer FMI-B30 (USB) Rozsah merania 500

478985 500

Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) Rozsah merania 500

478987 500