

**Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: F0613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	546910 F0613
GTIN	4045197724298
Trieda položky	52D

Popis**Prevedenie:**

HOLEX frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou \varnothing 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Popis tvaru	gulatý oblúk
\varnothing hlavy	6,4 mm
Tvar	F0613
Celková dĺžka	45 mm
Druh ozubenia	krížové brity
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Ozubenie skratka	Z7
\varnothing stopky	3 mm
Dĺžka hlavy	12,7 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		