



Ochranná helma EuroGuard, Farba: YELLOW



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Trieda položky	09K

Popis

Prevedenie:

Lahká bezpečnostná prilba z polyetylénu High-Density so **zvýšenou bočnou tuhosťou** vďaka dvojstennému vnútornému profilu. Mimoriadne vhodná na použitie vonku a pri nízkych **teplotách do -20°C**. Veľká **plocha** ponúka oblasť vhodnú na potlač vo veľkosti 5 x 5 cm. S **regulovateľným bočným vetraním**.

- 6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný
- 30 mm uchytenie Euro-Slot
- Potný pásik z ekologickej kože
- Rovný tvar s dažďovou drážkou
- So skrutkovacím uzáverom

Použitie:

Stavebný priemysel, pozemné a podzemné stavitelstvo.

Norma:

DIN EN 397

Vhodné pre:

Kapsule na ochranu sluchu č. 097753; 097756.

Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Veľkosť	53 - 61 cm

Hmotnosť	340 g
odolné voči chladu	Do -20 °C
Farba	ŽLTÁ
Materiál pláštá prilby	HDPE
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchu Typ HELMET	097795 HELMET