



## Ochranná helma EuroGuard, Farba: BLUE



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	097802 BLUE
GTIN	4017765057480
Trieda položky	09K

### Popis

#### Prevedenie:

Ľahká bezpečnostná prilba z polyetylénu High-Density so **zvýšenou bočnou tuhosťou** vďaka dvojitennému vnútornému profilu. Mimoriadne vhodná na použitie vonku a pri nízkych **teplotách do -20°C**. Veľká **plocha** ponúka oblasť vhodnú na potlač vo veľkosti 5 x 5 cm. S **regulovateľným bočným vetraním**.

- **6-bodový popruh, výškovo prestaviteľný**
- **30 mm uchytenie Euro-Slot**
- **Potný pásik z ekologickej kože**
- **Rovný tvar s dažďovou drážkou**
- **So skrutkovacím uzáverom**

#### Použitie:

Stavebný priemysel, pozemné a podzemné stavitelstvo.

#### Norma:

DIN EN 397

#### Vhodné pre:

Kapsule na ochranu sluchu č. 097753; 097756.

### Technický opis

Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Farba	MODRÁ

Hmotnosť	340 g
odolné voči chladu	Do -20 °C
Veľkosť	53 - 61 cm
Materiál pláštá prilby	HDPE
Druh produktu	Ochranná helma

## Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 2	097753 2
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchu Typ HELMET	097795 HELMET
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1