

**Garant****Diamantové brúsne body spájané natvrdo D427, D, Typ: C0620****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552750 C0620
GTIN	4045197724564
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **diamantovým obložením** vo **vákuovom tvrdom spájkovacom procese**.

**Výhoda:**

- **Vyššia účinnosť rezania v porovnaní s galvanicky viazanými brúsnymi telieskami vďaka veľkému presahu zrna (približne 70 % brúsneho zrna presahuje z väzby) a pevnejšej väzbe.**
- **Otvorená štruktúra a hrubé zrna D427 znižujú teplotu brúsenia a minimalizujú tendenciu zanášať sa.**

**Použitie:**

Pre manuálne použitie, na priemyselných robotoch alebo CNC brúskach na vykonávanie **hrubých brúsných prác** s vysokým úberom materiálu. **Omietanie, frézovanie kontúr** kompozitných materiálov (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

**Upozornenie:**

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj iné zrnitosti, špeciálne tvary alebo brúsne telieska s vnútorným chladením na stacionárne použitie.

**Technický opis**

Popis tvaru	zaoblený valec
Ø hlavy	6 mm
Celková délka	60 mm
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	20 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Druh produktu	Brúsne teliesko

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný	15-20	
Kameň	vhodný	15-20	
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		