

**Garant****Diamantové brúsne body galvanicky D91, D, Ø hlavy: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552595 2
GTIN	4045197724502
Trieda položky	51E

**Popis****Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **diamantovou vrstvou**. Veľmi ľahký rez a najvyššia životnosť vďaka **galvanickej niklovej väzbe**.

**Použitie:**

Na ručné použitie, na priemyselných robotoch alebo brúskach na diery a CNC brúskach na **jemné brúsenie** otvorov, polomerov, kontúr, ako aj **odhrotovanie a zrážanie hrán**.

Pre **tvrdý kov, technickú keramiku, sivú a tvárnu liatinu, sklo, CFK/GFK**.

**Odporúčaná obvodová rýchlosť:** Diamant suchý 8 - 18 m/s, diamant mokry 15 - 25 m/s.

**Upozornenie:**

Diamantové obťahovacie doštičky nájdete od č. 559000; diamantové pilníky od č. 529150.

**Technický opis**

Ø hlavy	2 mm
Popis tvaru	gula
Celková dĺžka	45 mm
Ø stopky	3 mm

Dĺžka hlavy	2 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
Druh produktu	Brúsne teliesko

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Karbid volfrámu (HM)	vhodný	15-20	
Plast, sklolaminát	vhodný	15-20	
Kameň	vhodný	15-20	
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		