

Montážny kufor z ocelového plechu, Typ: 690



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	693470 690
GTIN	2050001777683
Trieda položky	66K

Popis

Prevedenie:

Ocelový plech s hrúbkou 1 mm s vyrazenými drážkami. 2 rukoväti na prenášanie a doraz veka. Uzamykateľný pomocou visacieho zámku (č. 085830 a nasl.).

Povrchová úprava farby:

RAL 7001 striebornosivá **práškov**o nanášaná farba.

Technický opis

Dĺžka vložky	660 mm
Vonkajší rozmer šírka	360 mm
Vonkajší rozmer dĺžka	690 mm
Hmotnosť	16 kg
Šírka vložky	170 mm
Vonkajší rozmer výška	310 mm
Výška vložky	50 mm
Druh produktu	Prepravný systém pre nástroje

Príslušenstvo

Presná valcová zámka rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085855 40
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom so zhodným zamykaním Ø puzdra 40	085876 40
Cylindrický zámok s vysokým strmeňom rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085882 40
Súprava valcovej zámky 4-dielna súprava so zhodným zamykaním Ø puzdra 40	085865 40
Presná valcová zámka rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085850 50
Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 40	085885 40
Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 50	085831 50
Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 40	085830 40
Valcová zámka rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085880 50
Valcová zámka rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085890 50
Cylindrický zámok s vysokým strmeňom rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085866 40
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
Presná valcová zámka so zhodným zamykaním Ø puzdra 50	085870 50
Zámok s číselnými kombináciami s vysokým strmeňom Ø puzdra 50	085832 50
ALUTITAN visiaci zámok rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085868 50
Valcová zámka štandardná kvalita rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085860 50