



Priama brúska, Typ: 722320



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077261 722320
GTIN	4014586879451
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- Mimoriadne pohodlná priama brúska.
- Hladký chod vďaka vretenu s viacerými ložiskami.
- Výkonný motor s vysokou ťažnou silou.
- Vďaka regulácii otáčok je ideálny na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, ako aj na brúsenie a leštenie.
- Vhodné pre brúsne kolíky a karbidové vrtáky.
- Robustná priama brúska so zníženými otáčkami.
- Vhodná aj na obrábanie nehrdzavejúcej ocele.
- POWERtronik so stabilizáciou otáčok a ochranou pred preťažením.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny \varnothing 6 mm, 2 upínacích kľúčov SW13 a SW17.

Upozornenie:

Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
elektronická predvoľba otáčok	áno
Označenie výrobcu	GSZ8-90PEL
Dĺžka kábla	4 m

Hmotnosť	1,8 kg
Príkon	710 W
Rozsah otáčok	2500 - 9000 min ⁻¹
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	077268 6
---	----------