

**akumulátorová okružná píla, Typ: M12CCS44****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Trieda položky	03L

Popis**Prevedenie:**

Akumulátorová okružná píla FUEL™ so silným dorazom s bezkefovým POWERSTATE™ motorom.

- **Kompaktný ergonomický dizajn s guľovou rukoväťou.**
- **Integrované odsávacie podpera na pripojenie odsávacích systémov.**
- **Hĺbkové a rohové rezy do 50°.**
- **Robustný horčíkový ochranný kryt, výkyvný kryt a doska na dne.**

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, imbusového kľúča na vnútorný šesťhran, 18-zubového TK pílového kotúča, paralelného dorazu a prepravného kufríka (HD box).

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839. Vhodný pílový kotúč nájdete pod číslom 078212 veľ. 18.

Technický opis

Ø pílového kotúča	140 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²

Napätie akumulátora	12 V
maximálna hĺbka rezu 90°	44 mm
Ø otvora pílového listu	20 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Kapacita akumulátora	4 Ah
Označenie výrobcu	M12CCS44-402C
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Systemový kufor (HD=Heavy Duty)
Prevedenie	rúčná kotúčová píla
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Píla

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
TK pílový kotúč Typ 18	078212 18