

## Skrinka na náradie z ocelového plechu „robustná“, Typ: 5/430



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	693465 5/430
GTIN	2050001021762
Trieda položky	66K

### Popis

**Prevedenie:**

Uzamykateľný visacím zámkom (č. 085830 a iné). Veko sa upevňuje pomocou priebežného závesu.

**Mimoriadne pevný model, čiastočne vyrobený z 0,9 mm ocelového plechu.**

**Povrchová úprava farby:**

Rámček zo všetkých strán práškovaný modrou farbou.

### Technický opis

Vonkajší rozmer šírka	200 mm
Vonkajší rozmer výška	200 mm
Hmotnosť	5,3 kg
Prevedenie	5-dielna
Vonkajší rozmer dĺžka	430 mm
Druh produktu	Prepravný systém pre nástroje

### Príslušenstvo

Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 40	085885 40
Presná valcová zámka s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085855 40
Valcová zámka štandardná kvalita s rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085860 50
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom so zhodným zamykaním Ø puzdra 40	085876 40
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085875 40
ALUTITAN visiaci zámok s rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085868 50
Presná valcová zámka s rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085850 50
Presná valcová zámka so zhodným zamykaním Ø puzdra 50	085870 50
Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 50	085831 50
Súprava valcovej zámky 4-dielna súprava so zhodným zamykaním Ø puzdra 40	085865 40
Cylindrický zámok s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085866 40
Zámok s číselnými kombináciami s vysokým strmeňom Ø puzdra 50	085832 50
Valcová zámka s rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085890 50
Zámok s číselnými kombináciami Ø puzdra 40	085830 40
Cylindrický zámok s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním Ø puzdra 40	085882 40
Valcová zámka s rôznym zamykaním Ø puzdra 50	085880 50