



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 29-dielne, Typ: P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634120 P
GTIN	4013288173867
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 – M12 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M10.

Na skrutky Phillips a Pozidriv so závitom M2 – M6 a na vnútorné skrutky Torx® so závitom M3,5 – M8.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Obsah:

S prevlečným štvorhranom č. 635290.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks

veľ. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-hranné BITY: 5 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6; 8

BITY na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25

BITY Pozidriv: 2 ks č. 675320 veľ. 1/25; 2/25

Bity na Torx®: 6 ks č. 675340 veľ. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 200 mm

Predĺženie Wobble: 1 ks 76 mm

Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 3/8-palcový štvorhran – 1/4-palcový šesťhran na uchytenie bitov

Račňa (veľ. P): 1 ks č. 635290 s prevliekacím štvorcom

Račňa (veľ. S): 1 ks č. 635295 s prepínateľnou račňou

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Počet dielov	29
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8 – 19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-8 mm
Označenie výrobcu	8100 SB 7
Balenie	Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Dĺžka	262 mm
Šírka	120 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675240 5
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675310 2/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675240 6

Račna s jemnými zubami "Zyklop Metal" prevliekací štvorec, 3/8 palcová s vyhadzovačom	635290
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/25	675320 2/25
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675310 1/25
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX20	675340 TX20
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675240 3
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/25	675320 1/25
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 4	675240 4
Bit pre šesťhran, 1/4 palca C 6,3 Profil Hex-Plus Šesťhran 8	675240 8
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX27	675340 TX27
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Bit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/25	675310 3/25