

**LED akumulátorová lampa 0-verzia bez akumulátora, 12 V, Typ: M12TLED****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	073210 M12TLED
GTIN	4002395380213
Trieda položky	07A

Popis**Prevedenie:**

Robustné svietidlá s lítiovo-iónovým akumulátorom s vysokou svietivosťou. S nastaviteľnou hlavou LED svietidla.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Vhodné pre:

Akumulátory Milwaukee MB12 12 V.

Rozsah balenia:

Akumulátorové svietidlo bez akumulátora a nabíjačky.

Technický opis

Označenie výrobcu	M12TLED-0
Napätie akumulátora	12 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Počet obsiahnutých akumulátorov	0

Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	120 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Rozsah natočenia	0 - 90 Stupeň
Atribút Názov produktu	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátora MB12	073815 MB12
Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC	073840 M1218FC