


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Typ A Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnitost': 80**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573565 80
GTIN	480112760694
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).

So šikmými štetinami (typ A) pre **výkonné použitie.**

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Ø otvoru 25,4 mm s priloženými redukčnými krúžkami Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.

Prispôsobiteľné použitím adaptéra č. 573580 ľubovoľnej šírky. Použitie na dvojitéch brúskach alebo na priamych brúskach, príp. flexibilných hriadelov s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1.

Technický opis

Zrnitost'	80
Ø kefy D ₁	150 mm

Farba	žltá
Šírka kefy	12 mm
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	Keramika
Atribút Názov produktu	BB-ZB
Označenie výrobcu	BB-ZB
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2	556380 1-2
Sada predlžovacích adaptérov 4 kusy	573580
Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1	556380 1