



## Páčkový úchylkomer Tesast dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,1/28mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436252 0,1/28
GTIN	7630041110494
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

#### Odčítanie 2/1000 mm.

**TESA** – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**

#### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

#### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

#### Upozornenie:

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,002/0,001** – rozpätie odchýlky 2  $\mu\text{m}$ , celkové rozpätie odchýlky 4  $\mu\text{m}$ , rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 2  $\mu\text{m}$ .

## Technický opis

Odčítanie	0,002 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	2 $\mu\text{m}$
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	3,5 $\mu\text{m}$
Rozsah merania na smer	0,1 mm
Meracia sila	0,15 N
$\varnothing$ puzdra	28 mm
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
$\varnothing$ upínacej stopky $h_6$	8 mm
Dĺžka ramena sondy	11,8 mm
$\varnothing$ meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAKKSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2R	436315 2R
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2	436315 2

THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 1

436315 1

Strediaci držiak Typ

436512