



**Páčkový úchylkomer TRubytast dĺžka dotykového ramienka 12,5 mm s rubínovou guľôčkou, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,4/29mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436206 0,4/29
GTIN	7630041110579
Trieda položky	45A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

### S odčítaním 1/100.

S rubínovou guľôčkou.

**TESA** – meradlo s rubínovými ložiskami. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické.

### Vyrobené vo Švajčiarsku.

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

### Upozornenie:

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01** – rozpätie odchýlky 10 µm, celkové rozpätie odchýlky 13 µm, rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 µm.

## Technický opis

Meracia sila	0,15 N
Rozsah merania na smer	0,4 mm
Ø puzdra	29 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	11,8 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436315 2R
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436315 2
Strediaci držiak Typ	436512
THM snímač dĺžka ramena 12,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436315 1

