



Páčkový úchylkomer Tesast dĺžka dotykového ramienka 36,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/29mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436225 0,25/29
GTIN	7630041110470
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

TESA – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**

Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

Upozornenie:

Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01 – rozpätie odchýlky 10 μm , celkové rozpätie odchýlky 13 μm , rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3 μm .

Technický opis

Ø puzdra	29 mm
Celkové rozpätie odchýlka f_{ges}	13 μm
Odčítanie	0,01 mm
Rozpätie odchýlky f_e	10 μm
Meracia sila	0,06 N
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite f_u	3 μm
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
Ø upínacej stopky h_6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	36,53 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analogová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

Príslušenstvo

Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm Ø meracej guľôčky 1	436317 1
THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm Ø meracej guľôčky 2R	436317 2R

THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm Ø meracej guľôčky 2	436317 2
Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Strediaci držiak Typ	436512