



## Páčkový úchylkomer Tesast dĺžka dotykového ramienka 36,5 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,25/38mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436225 0,25/38
GTIN	7630041110487
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

Páčkové odchýlkomery s **dlhým dotykovým ramenom. Odčítanie 1/100.**

**TESA** – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. **Vyrobený vo Švajčiarsku.**

#### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

#### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

#### Upozornenie:

**Dodatočná informácia DIN 2270: Odčítanie 0,01** – rozpätie odchýlky 10  $\mu\text{m}$ , celkové rozpätie odchýlky 13  $\mu\text{m}$ , rozpätie obrátenej nameranej hodnoty 3  $\mu\text{m}$ .

## Technický opis

Rozpätie chyby v reverzibilitě $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Meracia sila	0,06 N
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	13 $\mu\text{m}$
Rozsah merania na smer	0,25 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	10 $\mu\text{m}$
$\varnothing$ puzdra	38 mm
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah natočenia	2×120 Stupeň
$\varnothing$ upínacej stopky $h_6$	8 mm
Dĺžka ramena sondy	36,53 mm
$\varnothing$ meracej guľôčky	2 mm
Norma	DIN 2270
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Príslušenstvo

THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 1	436317 1
THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2R	436317 2R
THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2	436317 2

