



## Škripcové kliešte PLUS s nastaviteľnou spodnou čeľusťou, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	708901 250
GTIN	3662424019838
Trieda položky	73R

### Popis

#### Prevedenie:

Jednoduché a bezpečné ovládanie. Bezproblémové a rýchle otváranie pomocou **uvolňovacieho vypínača** na spodnej rukoväti. S veľkým rozsahom upínania a veľkou hĺbkou upnutia, 5-stupňové rýchle prestavenie a dodatočné jemné nastavenie. Spodné čeľuste s hlbokým zalomením na upnutie profilov v tvare U a uhlových profilov, rúr atď. Ozubené úchopové čeľuste a najmä stabilné teleso klieští z pružinovej ocele. Kliešte sú kompletne poniklované.

#### Použitie:

Na bezpečné uchytenie profilov, plochého materiálu a rúrok. Upínací tlak nastaviteľný do 10 000 N.

#### Materiál:

Uchopovacie čeľuste z chróm-molybdén-vanádovej ocele; zápusťkové kovanie.

### Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Dĺžka čeľustí	60 mm
Rozsah upínania pre uhlový materiál	50 mm
Rozsah upínania pre guľatý materiál	110 mm
Druh produktu	Samosvorné kliešte

