



## Páčkový úchylkomer Interapid s číselníkom v šikmej polohe, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,8/39mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Trieda položky	45A

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko presné páčkové meradlá z drahokamu s meracím mechanizmom v praktickom robustnom dizajne. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu.

#### Odčítanie 1/100

S hodinami so sklonom 20°.

**TESA** – meradlo s rubínovými ložiskami s meracou guľičkou z tvrdého kovu. Robustné monoblokové teleso; nemagnetické. **Vyrobené vo Švajčiarsku.**

#### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, kľbový merací stojan č.359680.

#### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

## Technický opis

Rozpätie chyby v reverzibilite $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Rozsah merania na smer	0,8 mm
Meracia sila	0,12 N
Odčítanie	0,01 mm
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	23 $\mu\text{m}$
$\varnothing$ puzdra	39 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Rozsah natočenia	2×105 Stupeň
$\varnothing$ upínacej stopky $h_6$	4 mm
Dĺžka ramena sondy	17,4 mm
$\varnothing$ meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibráciaPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Príslušenstvo

Kĺbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Strediaci držiak Typ	436512
THM snímač dĺžka ramena 16,5 mm $\varnothing$ meracej guľôčky 2	436326 2
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510