

**Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 10-12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428830 10-12
GTIN	7630041116977
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny 3-bodový dutinomer na **vysoke presné meranie otvorov** aj pri veľkých hĺbkach merania. Iba vo vnútri dutinomera podľa Abbého princípu (**bez chyby preklápaním osi** prvého príkazu). Samostredenie a samotriedenie. Jednoduché a priame odčítanie prostredníctvom vysokokontrastného digitálneho displeja. Patentovaný **merací systém CAPA μ** . Meracie plochy z kalenej ocele (HV30–770).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornenie:

Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Štandardná hĺbka merania	58 mm
Rozsah merania	10 - 12 mm
Rozmer A	2,5 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	379 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 20	022500 20

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 1/100	428802 1/100
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 11	484030 11
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032