

**Digitálny 3K-bodový dutinomer IMICRO, Rozsah merania: 40-50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	428830 40-50
GTIN	7630041117059
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny 3-bodový dutinomer na **vysoke presné meranie otvorov** aj pri veľkých hĺbkach merania. Iba vo vnútri dutinometra podľa Abbého princípu (**bez chyby preklápaním osi** prvého príkazu). Samostredenie a samotriedenie. Jednoduché a priame odčítanie prostredníctvom vysokokontrastného digitálneho displeja. Patentovaný **merací systém CAPA μ** . Meracie plochy s povrchovou úpravou (HV5–2300) z nitridu titánu (TIN).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Zvláštne príslušenstvo:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženia č. 428802, dátový kábel, rádiový vysielateľ č. 498921, rádiový adaptér č. 498924.

Upozornenie:

Strediace zariadenia pre veľké hĺbky merania na vyžiadanie.

Technický opis

Rozmer A	11 mm
Rozsah merania	40 - 50 mm
Hĺbka merania s maximálnym predĺžením	1604 mm
Štandardná hĺbka merania	104 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,004 mm
Odčítanie	0,001 mm

Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	B6
Druh produktu	3-bodový dutinomer

Služby

Kalibrácia DAkkS3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 200	022510 200
Kalibrácia3-bodový dutinomer maximálny rozsah merania 50	022500 50

Príslušenstvo

Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/150	428802 4/150
Predĺženie pre vnútorný mikrometer IMICRO Typ 4/500	428802 4/500
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45